

**Garant****Brusno kolo M14 Tkanina (A), Ø 125 mm×20 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566350 40
GTIN	4045197344434
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

**Lepezasti raspored metalnih listića** oko osi alata. **M14 izravni priхват.** Izrazito fleksibilno.

**Brusno tkivo** normalan korund (A).

**Upotreba:**

Za fine brusne radove na zaobljenim površinama.

**Tehnički opis**

Granulacija	40
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø ploče	125 mm
Širina vodilice	20 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm×20 mm

Navoji	M14
optimalno za materijal	čelik
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Brusni valjak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		