



Lepezasti brusni disk za INOX, POLIFAN-CURVE (CER), Ø ploče×širina: 125X14mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566325 125X14
GTIN	4007220790168
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk za obradu kutnih zavora. **Radijalni oblik s posebnim rasporedom lamela** omogućava optimalno iskorištenje brusnog materijala u radijusu. Visoka učinkovitost skidanja, dug vijek trajanja i stabilnost oblika.

SGP CURVE STEELOX (CER) u granulaciji 60 za fine površine i hladno brušenje na materijalima koji slabo provode toplinu.

Upotreba:

Precizno brušenje kutnih zavora, skošavanja bridova i skidanje srha. Srednje široka izvedba (M) za kutne zavora > 5 mm.

Tehnički opis

Širina vodilice	14 mm
za polumjere šava	> 5 mm
Opis oblika	radijalno
Širina u polumjeru	11 mm

Granulacija	60
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		