

**Lepezasti brusni disk SLTflex (ZA), prihvat M14, Ø 125 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 566310 40 |
| GTIN | 4027497330430 |
| Razred artikla | 53L |

Opis**Izvedba:**

Lamele u obliku srpa (patentirani oblik) radijalno su vezane visoko učinkovitim GFK zrnom. Beztanjurnom **konstrukcijom** se **postiže veliko izbočenje lamele**. Vrlo velika gustoća prevlake. Navojni prihvat M14, **nije potrebna stezna matica**.

Cirkonski korund (ZA) s aktivnim vezanjem za **univerzalnu podlogu**.

Upotreba:

Za obradu **teško dostupnih mjesta**, brušenje kontura te **brušenje spojnih grla**. Veće izbočenje lamele omogućuje **meko brušenje**.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Granulacija | 40 |
| Opis oblika | koso s izbočenim lamelama |
| Ø ploče | 125 mm |
| Serijski | SLTflex |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | <0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 125 mm |
| Navoji | M14 |
| optimalno za materijal | čelik |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni disk |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |