

Garant**Garniture brusnih čepova fino, AR, broj brusnih klipova: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	550100 10
GTIN	4045197239082
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Drška Ø 3 mm × 30 mm. Preporučena obodna brzina 30–50 m/s.

Keramički vezani brusni čepovi od **plemenitog korunda ružičaste boje (AR)**. Srednje tvrda izvedba.

Garniture s odabranim brusnim čepovima najčešćih oblika i dimenzija.

Upotreba:

Za univerzalnu obradu **nelegiranog i niskolegiranog čelika i lijevanog željeza**.

Preporučena brzina rezanja 30 – 50 m/s.

Dio isporuke:

Po 1 brusni čep ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

Tehnički opis

Broj brusnih klipova	10
Stupanj finoće	precizno
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	AR
Ø drške	3 mm
Duljina drške	30 mm
Vrsta proizvoda	Brusni zatik