



## Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: G1020



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	547200 G1020
GTIN	4007220952337
Razred artikla	55F

### Opis

#### Izvedba:

**Inovativna geometrija ozubljenja** omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

#### Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

### Tehnički opis

Ø glave	10 mm
Kratka oznaka ozubljenja	INOX
Opis oblika	Šiljasti luk
Ukupna duljina	60 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Oblik	G1020
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		