

**Set spiralnih svrdla HSS/E br. 114450 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115320 1-13
GTIN	4045197024954
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

**Rezano prema profilu:** velika koncentričnost i točnost, kao i precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju. **Ojačana jezgra.** Svjetlo **brušena parabolična užljebljenja**, od 3 mm faze nitrirane.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 3,9 mm nadalje.

Sa šiljkom u obliku S od veličine 4 mm nadalje.

**Tehnički opis**

Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Područje svrdla	1 - 13 mm
Broj svrdla	25
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	FS
Tolerancija nazivnog $\emptyset$	h8
Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	70 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	45 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	25 m/min	P
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Pribor

Spiralno svrdlo HSS/EFS $\emptyset$ DC h8 2 mm	114450 2
Spiralno svrdlo HSS/EFS $\emptyset$ DC h8 11,5 mm	114450 11,5

Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 9,5 mm	114450 9,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 13 mm	114450 13
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 10,5 mm	114450 10,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 5,5 mm	114450 5,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 7 mm	114450 7
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 2,5 mm	114450 2,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 3 mm	114450 3
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 11 mm	114450 11
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 5 mm	114450 5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 4,5 mm	114450 4,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 6,5 mm	114450 6,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 4 mm	114450 4
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 8,5 mm	114450 8,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 7,5 mm	114450 7,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 8 mm	114450 8
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 1 mm	114450 1
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 12,5 mm	114450 12,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 6 mm	114450 6
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 12 mm	114450 12
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 9 mm	114450 9
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 1,5 mm	114450 1,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 3,5 mm	114450 3,5
Spiralno svrdlo HSS/EFS Ø DC h8 10 mm	114450 10
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-13	115470 1-13