



Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: C0820



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 547200 C0820 |
| GTIN | 4007220952283 |
| Razred artikla | 55F |

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ø glave | 8 mm |
| Oblik | C0820 |
| Ukupna duljina | 60 mm |
| Kratka oznaka ozubljenja | INOX |
| Opis oblika | Valjkasto okruglo (WRC) |
| Stupanj finoće ozubljenja | grubo |
| Ø drške | 6 mm |
| Duljina glave | 20 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Vrsta proizvoda | Roto-glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |