

**Lepezasti brusni disk SLTflex (ZA), prihvat M14, Ø 125 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566310 60
GTIN	4027497330447
Razred artikla	53L

Opis**Izvedba:**

Lamele u obliku srpa (patentirani oblik) radijalno su vezane visoko učinkovitim GFK zrnom. Beztanjurnom **konstrukcijom** se **postiže veliko izbočenje lamele**. Vrlo velika gustoća prevlake. Navojni prihvat M14, **nije potrebna stezna matica**.

Cirkonski korund (ZA) s aktivnim vezanjem za **univerzalnu podlogu**.

Upotreba:

Za obradu **teško dostupnih mjesta**, brušenje kontura te **brušenje spojnih grla**. Veće izbočenje lamele omogućuje **meko brušenje**.

Tehnički opis

Opis oblika	koso s izbočenim lamelama
Granulacija	60
Ø ploče	125 mm
Serijski naziv	SLTflex
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA

Udio željeza, sumpora i klora	<0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Navoji	M14
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		