

**Roto glodalo Ozubljenje STEEL – grubo, HM, tip: D0605****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	547100 D0605
GTIN	4007220936832
Razred artikla	55F

Opis**Izvedba:**

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Optimalnim oblikovanjem odvojenih čestica (bez oštrih čestica) postiže se površina najviše kvalitete. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Optimirano je za obradu **čelika i čeličnog lijeva**.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Kugla

Ø glave: 6 mm

Duljina glave: 5 mm

Ukupna duljina: 45 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Oblik	D0605
Ukupna duljina	45 mm
Ø glave	6 mm
Kratka oznaka ozubljenja	STEEL
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Opis oblika	Kugla
Ø drške	6 mm
Duljina glave	5 mm

Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
GG(G)	prikladno		