

Garant**Mali brusni čep fino, AR, tip: ZY0408****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	550400 ZY0408
GTIN	4045197239136
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka. Keramički vezani brusni čepovi od **plemenitog korunda ružičaste boje (AR)**. Srednje tvrda izvedba.

Fina granulacija. Ø drške 3 mm, duljina drške 30 mm.

Upotreba:

Za univerzalnu obradu **nelegiranog i niskolegiranog čelika i lijevanog željeza**.

Preporučena brzina rezanja 30 – 50 m/s.

Tehnički opis

Duljina drške	30 mm
Stupanj finoće	precizno
Ø glave	4 mm
Ø drške	3 mm
Duljina glave	8 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	AR

Vrsta proizvoda

Brusni zatik