

Fini navoj Kontrolni trn 6H, M × korak: 8X1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486100 8X1
GTIN	2050001675286
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R). NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Tehnički opis

Nagib navoja	1 mm
Razred tolerancije	6H
Navoji	M8
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Polje tolerancije	H
Kvaliteta	6
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

KalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 20 mm	028550 20
DAkKS kalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028590 90