

## Fini navoj Kontrolni trn 6H, M × korak: 28X1,5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486100 28X1,5
GTIN	4045197213440
Razred artikla	48B

### Opis

#### Izvedba:

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

**IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R).** NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

#### Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

### Tehnički opis

Razred tolerancije	6H
Nagib navoja	1,5 mm
Navoji	M28
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Polje tolerancije	H
Kvaliteta	6
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

**Usluge**

KalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm	028550 60
DAkKS kalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028590 90