

Fini navoj Kontrolna matica - IDE 6g, M × korak: 12X1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486110 12X1
GTIN	2050001037503
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Tehnički opis

Navoji	M12
Nagib navoja	1 mm
Razred tolerancije	6g
Kalibriranje	L12

Polje tolerancije	g
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (dobro)

Usluge

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 20 mm	028600 20
DAkKS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100