

Fini navoj Kontrolni trn 6H, M × korak: 22X1,5



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 486100 22X1,5 |
| GTIN | 2050001675446 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R). NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|------------------|
| Nagib navoja | 1,5 mm |
| Navoji | M22 |
| Razred tolerancije | 6H |
| Vrsta navoja | MF |
| Standard | DIN 13 |
| Polje tolerancije | H |
| Kvaliteta | 6 |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Kalibriranje | L10 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| KalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm | 028550 60 |
| DAkKS kalibriranjeGranlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm | 028590 90 |