

Fini navoj Kontrolni trn 6H, M × korak: 40X2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486100 40X2
GTIN	2050001675644
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R). NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Tehnički opis

Navoji	M40
Razred tolerancije	6H
Nagib navoja	2 mm
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Polje tolerancije	H
Kvaliteta	6
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

DAkS kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028590 90
Kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm	028550 60