

Garant**Brusni čep grubo, AR, tip: SP1320****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	550900 SP1320
GTIN	4045197239464
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Keramički vezani brusni čepovi od **plemenitog korunda ružičaste boje (AR)**. Srednje tvrda izvedba.

Gruba granulacija. Duljina drške 40 mm.

Upotreba:

Za univerzalnu obradu **nelegiranog i niskolegiranog čelika i lijevanog željeza**.

Preporučena brzina rezanja 30 – 50 m/s.

Tehnički opis

Stupanj finoće	grubo
Duljina drške	40 mm
Ø glave	13 mm
Ø drške	6 mm
Duljina glave	20 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Atribut imena proizvoda	AR
Vrsta proizvoda	Brusni zatic