

**Fiber ploča Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 115 mm, granulacija: 36****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566480 36
GTIN	30051141550757
Razred artikla	53F

**Opis****Izvedba:**

Precizno oblikovano **brusno zrno visokog učinka** u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. **Znatno povećan učinak skidanja** pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina. Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni raspored. Tip šiljka Cubitron™ II. Najveći učinak brušenja.

**Upotreba:**

Za obradu **čelika** i ne-željeznih metala.

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Režno brusno zrno omogućuje **ugodan, ergonomski rad** bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	982 C
Granulacija	36

Ø ploče	115 mm
Serija	Cubitron™II
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Vulkanfiber
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Lijev
optimalno za materijal	Čelik
optimalno za materijal	Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		

CuZn	prikladno
suho	prikladno

---

**Pribor**

Osnovna fiber ploča za brusni filcfleksibilna/glatka Vanjski Ø 115 mm	566692 115
Osnovna fiber ploča za brusni filctvrda/rebrasta Vanjski Ø 115 mm	566690 115
Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 115 mm	566672 115