

**Fiber ploča XF 850 (CER), Ø 115 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566456 80
GTIN	4018875669273
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Vulkanfiber otporan na kidanje, ali jako podatan. Provrt 22,23 mm i križni otvor.

Univerzalne fiber ploče VSM XF 850 s visokim i agresivnim brusnim učinkom s dugim vijekom trajanja. Hladno brušenje. Jako prikladno za sve legirane čelike i legure aluminija.

Vrsta zrna: **Keramičko ZA mješovito zrno s brusno aktivnom oblogom (TOP SIZE).**

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 6670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.

Tehnički opis

Granulacija	80
Ø ploče	115 mm
Serija	XF850
Sredstvo za brušenje	Keramičko mješovito zrno ZA s aktivnom brusnom prevlakom (TOP SIZE)

Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Podloga sredstva za brušenje	Fiber ploča
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Aluminij
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

ISO potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 108 mm	566670 108
ISO potporni tanjurfleksibilno/glatko Vanjski Ø 108 mm	566650 108
Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 115 mm	566672 115