

3M**Fiber ploča Cubitron™ II (CER) 982C, Ø 115 mm, granulacija: 60**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 566480 60 |
| GTIN | 50051141276231 |
| Razred artikla | 53F |

Opis

Izvedba:

Precizno oblikovano **brusno zrno visokog učinka** u 3M™ proizvodima sastoji se od definiranih, keramičkih trokuta koji su optimalno usklađeni s brusnom podlogom. **Znatno povećan učinak skidanja** pri vrlo dugom vijeku trajanja i ravnomjernom završnom obradom površina. Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni raspored. Tip šiljka Cubitron™ II. Najveći učinak brušenja.

Upotreba:

Za obradu **čelika** i ne-željeznih metala.

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566690/566692. Režno brusno zrno omogućuje **ugodan, ergonomski rad** bez upotrebe puno pritiska. S visokim učinkom skidanja, fiberploče 3M™ ujedno su prava alternativa grubim i lepezastim brusnim diskovima.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-------|
| Granulacija | 60 |
| Oznaka proizvođača | 982 C |

| | |
|--------------------------------|---|
| Ø ploče | 115 mm |
| Serija | Cubitron™II |
| Sredstvo za brušenje | Cubitron™ II |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | Keramika |
| Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 115 mm |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| optimalno za materijal | Lijev |
| optimalno za materijal | Čelik |
| optimalno za materijal | Metali koji ne sadrže željezo i metali u boji |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| maksimalan broj okretaja | 13300 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Fiber ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno | | |

| | |
|------|-----------|
| CuZn | prikladno |
| suho | prikladno |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Osnovna fiber ploča za brusni filcfleksibilna/glatka Vanjski Ø 115 mm | 566692 115 |
| Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 115 mm | 566672 115 |
| Osnovna fiber ploča za brusni filctvrda/rebrasta Vanjski Ø 115 mm | 566690 115 |