

**Fiber ploča KF 708 poluplemeniti korund (A), Ø 125 mm, granulacija: 60****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 566500 60 |
| GTIN | 4018875993668 |
| Razred artikla | 56V |

Opis**Izvedba:**

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni otvor.

Visokoučinkovit univerzalni brusni filc VSM-KF 708 za brušenje metala, plastike, drva ili sl.

Vrsta zrna: **poluplemeniti korund (A)**.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Granulacija | 60 |
| Oznaka proizvođača | VSM KF 708 |
| Ø ploče | 125 mm |
| Serijska | KF708 |
| Sredstvo za brušenje | Poluplemeniti korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 125 mm |
| Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ |
| optimalno za materijal | Čelik |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| maksimalan broj okretaja | 12200 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Fiber ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 125 mm | 566672 125 |
| ISO potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 117 mm | 566670 117 |
| ISO potporni tanjurfleksibilno/glatko Vanjski Ø 117 mm | 566650 117 |