

**Fiber ploča ZF 714 cirkon korund (ZA), Ø 125 mm, granulacija: 24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566530 24
GTIN	4018875997239
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Vulkanfiber otporan na kidanje, ali jako podatan. Provrt 22,23 mm i križni otvor.

Brusni filc VSM ZF 714 s velikim brusnim učinkom uz dugu trajnost. Hladno brušenje. Specijalno za legirane čelike, neželjezne metale i lijevano željezo.

Vrsta zrna: **cirkon-korund (ZA) s brusno aktivnom prevlakom.**

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s osnovnim diskom br. 566650 / 6670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** velike **fleksibilnosti.**

Tehnički opis

Granulacija	24
Ø ploče	125 mm
Serija	Ozubljenje ZF714
Sredstvo za brušenje	cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Podloga sredstva za brušenje	Fiber ploča
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	12200 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 125 mm	566672 125
ISO potporni tanjurfleksibilno/glatko Vanjski Ø 117 mm	566650 117
ISO potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 117 mm	566670 117