

**Fini navoj Kontrolni prsten - NE IDE 6g, M × korak: 8X0,75****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 486210 8X0,75 |
| GTIN           | 2050001036025 |
| Razred artikla | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

**Upotreba:**

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

**Tehnički opis**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Razred tolerancije | 6g      |
| Nagib navoja       | 0,75 mm |
| Navoji             | M8      |
| Kalibriranje       | L12     |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Polje tolerancije | g                                    |
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (loš)                     |
| Standard          | DIN 13                               |
| Vrsta navoja      | MF                                   |
| Kvaliteta         | 6                                    |
| Vrsta proizvoda   | Kontrolni prsten za navoj (odbačeno) |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| DAkkS kalibriranjeKontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm | 028640 100 |
| KalibriranjeKontrolna matica za navoje maks. Ø 20 mm        | 028600 20  |