

Navoji za cijevi Kontrolni trn, navoj: G1/2col



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 486140 G1/2 |
| GTIN | 2050001035868 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A. Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|--------------------|
| Navoji po colu | 14 |
| Razred tolerancije | A |
| Navoji | G1/2 |
| Ø navoja | 20,96 mm |
| Vrsta navoja | G |
| Standard | DIN 228 |
| Polje tolerancije | A |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Kalibriranje | L10 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|--|-----------|
| Kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm | 028550 60 |
| DAkS kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm | 028590 90 |