

HOLEX**Lepezasti brusni valjak Filc/tkanina, srednje, Ø glave×širina glave: 80X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554920 80X50
GTIN	4045197241146
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata. Kod kombinacije s brusnom tkaninom **pojačava se učinak brušenja** filcom. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Za uklanjanje slojeva nečistoće i oksida na metalima kao i za matiranje Cr-Ni i ostalih VA čelika kao i neželjeznih metala.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	4000 min ⁻¹
Širina glave	50 mm
maksimalan broj okretaja	7000 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Ø glave	80 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Usporedba granulacije	180 / 150
Stupanj finoće	srednje

Atribut imena proizvoda	srednje
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		