

**Lepezasti brusni valjak Valoviti filc, srednje, Ø glave×širina glave: 100X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	554976 100X50
GTIN	4045197678867
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica. Ø drške 6 mm.

Upotreba:

Za **matiranje i poliranje bez tragova.**

Tehnički opis

Širina glave	50 mm
preporučeni broj okretaja	3000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Ø drške	6 mm
Ø glave	100 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Usporedba granulacije	180
Stupanj finoće	srednje
Atribut imena proizvoda	srednje

Vrsta proizvoda

Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		