

HOLEX**Lepezasti brusni valjak Valoviti filc, precizno, Ø glave×širina glave: 80X50mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554977 80X50
GTIN	4045197678874
Razred artikla	52E

Opis

Izvedba:

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica. Ø drške 6 mm.

Upotreba:Za **matiranje i poliranje bez tragova.**

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	7000 min ⁻¹
preporučan broj okretaja	4000 min ⁻¹
Širina glave	50 mm
Ø drške	6 mm
Ø glave	80 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Usporedba granulacije	280
Stupanj finoće	precizno
Atribut imena proizvoda	precizno

Vrsta proizvoda

Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		