

**Fini navoj Kontrolni trn - IDE 6H, M × korak: 48X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486120 48X1,5
GTIN	2050001675699
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

**IDE i NE-IDE strana su odvojene (DIN 2240, dio 2, oblik GE).**

**Upotreba:**

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Navoji	M48
Nagib navoja	1,5 mm
Razred tolerancije	6H
Polje tolerancije	H
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kvaliteta	6

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L11
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn za navoj (dobro)

**Usluge**

Kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm	028500 60
DAkS kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028540 90