

**Brusni čep, tvrdoća J fino, AW-CER, tip: KU03****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551791 KU03
GTIN	4007220898666
Razred artikla	55E

Opis**Izvedba:**

fino, granulacija 80.

PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. PFERD brusni čepovi univerzalno su razvijeni za **brušenje bridova i površina**, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.

Brusni čep tvrdoće **miješanog zrna (AW-CER)** u **tvrdoći J**. Mekana kompozitna kombinaciji od **bijelog plemenitog korunda i keramičkog, mikrokristalnog sinteriranog korunda** s iznimnim samooštrenjem za kontinuirano velik volumen odrezivanja pri hladnom brušenju (Pferd-oznaka AWCO).

Upotreba:

Za površinsku obradu teško obradivih superlegura kao što su **materijali od titana, legure na bazi nikla i kobalta** te **kaljenog čelika**.

Preporučena brzina rezanja 30 – 50 m/s.

Tehnički opis

Stupanj finoće	precizno
Ø glave	3 mm
Granulacija	80
Ø drške	3 mm
Duljina glave	3 mm

Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno (CER)
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika
Atribut imena proizvoda	AW-CER
Vrsta proizvoda	Brusni zatik