


HOLEX**Lepezasti brusni valjak (A), Zrno 60, Ø glavexširina glave: 60X40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555000 60X40
GTIN	4045197241276
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.

Lončasti raspored lamela oko osi alata s upuštenom jezgrom. Drška Ø 6 mm.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Osobito prikladan za čeono i obodno brušenje.

Tehnički opis

Širina glave	40 mm
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
preporučan broj okretaja	8000 min ⁻¹
Granulacija	60
Ø drške	6 mm
Ø glave	60 mm
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Atribut imena proizvoda	Zrno 60
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
suho	prikladno		