

Garant

Brusni čep za poliranje zrno 120 (crveno) srednje, Ø glavexduljina glave: 16X32mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	551900 16X32
GTIN	4045197239921
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Zatici za poliranje s **normalnim korundom (A)** u elastičnom gumenom spoju.

GARANT čepovi za poliranje karakteriziraju se dugim vijekom trajanja za brže postizanje fine ujednačene površine. Ovisno o izvedbi postižu se ravnomjerne fine površine do razine sjaja. GARANT čepovi za poliranje mogu biti sami profilirani s brusevima.

Upotreba:

Za fino brušenje i poliranje čelika, nehrđajućeg čelika i čelika otpornog na kiseline, materijala otpornih na velike temperature i neželjeznih metala. Brusni čepovi za poliranje ne nakupljaju se ni kod brusnih materijala. Za mat poliranje ili stvaranje optičkih efekata na nehrđajućim posudama itd. **Zahvaljujući elastičnom povezivanju postiže se vrlo fina politura.**

Nije podoban za bridove i grube površine.

Tehnički opis

Granulacija	120
Opis oblika	Cilindar

preporučena brzina	10 - 15 m/s
Ø drške	6 mm
Ø glave	16 mm
Duljina glave	32 mm
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Boja	crvena
Vrsta proizvoda	Olovka za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		