

**Fini navoj Kontrolna matica - IDE 6g, M × korak: 55X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486110 55X2
GTIN	2050001041760
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

**Upotreba:**

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

**Tehnički opis**

Razred tolerancije	6g
Nagib navoja	2 mm
Navoji	M55
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Polje tolerancije	g
Standard	DIN 13
Vrsta navoja	MF
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (dobro)

## Usluge

KalibriranjeKontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkkS kalibriranjeKontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100