

Navoji za cijevi Kontrolni trn - NE-IDE, navoj: G1.1/2col**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486170 G1.1/2
GTIN	2050001036001
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A. Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Tehnički opis

Ø navoja	47,8 mm
Navoji	G1.1/2
Razred tolerancije	A
Navoji po colu	11
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Polje tolerancije	A
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Kalibriranje	L11
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn za navoj (odbačeno)

Usluge

DAkS kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ
maks. Ø 90 mm

028540 90

Kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø
60 mm

028500 60