



## Garnitura sisal-platnenih prstenova, 3-dijelna, s impregnacijom za uvodno poliranje, Ø prstena: 100mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	555725 100
GTIN	4013349607300
Razred artikla	56Z

### Opis

#### Izvedba:

**Naborane platnene ploče** su oko metalne jezgre (prihvata); **Garnitura sadrži po 3 ploča.** Impregnacija ploča omogućuje veću učinkovitost, bolju stabilnost, duži vijek trajanja i bolje zadržavanje paste. **Unipol®** Tekstilni prsten omotan oko metalne jezgre (prihvat).

#### Upotreba:

Broj i širina platnenih naboranih prstenova može se odabrati po volji, a koriste se s pastom za poliranje za radove ugađivanja od poliranja do visokog sjaja **metala** (obodna brzina cca 25 - 30 m/s).

**Sisal-pamučni prstenovi**, prije svega za ugađivanje (INOX, čelik) i matiranje neželjeznih metala.

#### Napomena:

Za stezne trnove za platnene prstene vidi br. 555785.

### Tehnički opis

Ø bušenja	20 mm
Ø redukcijskog prstena	10 mm
Ø redukcijskog prstena	14 mm
Ø redukcijskog prstena	16 mm

Ø prstena	100 mm
Širina prstena	20 mm
Vrsta proizvoda	Platneni prsten

---

**Pribor**

Kruta pasta za poliranjeUnipol® boja WHITE	555740 WHITE
Kruta pasta za poliranjeUnipol® boja BLUE	555740 BLUE