

Navoji za cijevi Kontrolni trn, navoj: G1/4col



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Razred artikla	48B

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A. Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Tehnički opis

Razred tolerancije	A
Ø navoja	13,16 mm
Navoji	G1/4
Navoji po colu	19
Standard	DIN 228
Vrsta navoja	G
Polje tolerancije	A
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L10
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

Kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 20 mm

028550 20

DAkS kalibriranje Granlčni kontrolni trn DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm

028590 90