

Fini navoj Kontrolni trn - IDE 6H, M × korak: 52X2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486120 52X2
GTIN	2050001675743
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

IDE i NE-IDE strana su odvojene (DIN 2240, dio 2, oblik GE).

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Tehnički opis

Razred tolerancije	6H
Nagib navoja	2 mm
Navoji	M52
Polje tolerancije	H
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kvaliteta	6

Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Kalibriranje	L11
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn za navoj (dobro)

Usluge

DAkS kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 90 mm	028540 90
Kalibriranje Kontrolni trn za navoje, DOBAR / LOŠ maks. Ø 60 mm	028500 60