

**HOLEX****Kotač za brusne lamele (A), Ø 165×30 mm, granulacija: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555145 120
GTIN	4045197525680
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Kotači za brusne lamele s **tkaninom od korunda (A)**. Ø rupe 54 mm.

**Upotreba:**

Uklanjanje i čišćenje zavarenih šavova, brušenje velikih površina i obradaka s nepravilnim profilom.

**Napomena:**

Koristiti za manja prihvatna vratila do Ø 54, metalne prirubnice koje se mogu bušiti za prilagodbu br. 555140. Ostale dimenzije isporučive na upit.

Kratka oznaka brusnog sredstva: A

maksimalan broj okretaja: 5200 min<sup>-1</sup>

**Tehnički opis**

Ø bušenja	54 mm
Granulacija	120
Sredstvo za brušenje	Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Ø ploče	165 mm
Širina vodilice	30 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 165×30 mm
maksimalan broj okretaja	5200 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Kotač za brusne lamele

---

## Pribor

Par metalnih redukcijskih prirubnica, mogu se probušiti prikladno za Ø bušenja 54 mm

555140 54