

**HOLEX****ISO potporni tanjur fleksibilno/glatko, Vanjski Ø: 117mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566650 117
GTIN	2050001032171
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

**Elastični** posebni plastični tanjur **za fleksibilno brušenje bridova**. Idealan za granulaciju od 60 i finije.

Sukladno s normom ISO.

**Tehnički opis**

maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	12500 min <sup>-1</sup>
prikladno za Ø ploče	125 mm
Vanjski Ø	117 mm
uključujući steznu maticu	da
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur