

HOLEX**ISO potporni tanjur fleksibilno/glatko, Vanjski Ø: 172mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566650 172
GTIN	2050001032188
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

Elastični posebni plastični tanjur **za fleksibilno brušenje bridova**. Idealan za granulaciju od 60 i finije.

Sukladno s normom ISO.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
maksimalna brzina obujma	80 m/s
prikladno za Ø ploče	180 mm
Vanjski Ø	172 mm
uključujući steznu maticu	da
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur