



Tračna brusilica GX, tip: 790131



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077610 790131
GTIN	4014586872018
Razred artikla	03H

Opis

Izvedba:

Modularno proširiva, učinkovita tračna brusilica za manje serije.

- **Uklonjiv zahvat za ivericu.**
- **Mogućnost priključenja vanjskog usisavanja.**

Napomena:

Brusne trake vidi br. 558310 i br. 558453-56.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja 1. brzina	3000 min ⁻¹
Duljina trake	2000 mm
Oznaka proizvođača	GX 75
Širina trake	75 mm
Težina	75 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Tračno brusilo

Pribor

Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558454 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558453 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 120	558454 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 120	558310 120
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 60	558310 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 80	558310 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558454 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558453 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 36	558456 36
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558454 80
Brusna traka, cirkon korund (ZA)ZK713X granulacija 40	558310 40
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 60	558453 60
Brusna traka, cirkon korund (ZA)GRIT R granulacija 80	558453 80