

3M Scotch-Brite™

Brusni filc na čičak SC-DH, Ø 125 mm, Usporedba granulacije: 100**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566925 100
GTIN	4046719061075
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prijanjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prijanjanje ploče na brusni tanjur (**cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965**).

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Za **završnu obradu, matiranje, pretapljanje** s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za **jednostavne radove čišćenja** (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i **poravnjavanja**.

Napomena:

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. **567705 i dalje**.

Tehnički opis

Stupanj finoće	grubo
Usporedba granulacije	100
Izvedba	A coarse
Boja	smeđa

Ø ploče	125 mm
Serija	SC-DH
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Oznaka proizvođača	SC-DH
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Brusni disk s čičkom sCentriranje i navoj M 14 Vanjski Ø
125 mm

566965 125

Brusni disk s čičkom sNavoj M 14 Vanjski Ø 125 mm

566960 125