

**Fiber ploča normalni korund (A), Ø 180 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 566610 80 |
| GTIN | 4045197292063 |
| Razred artikla | 52M |

Opis**Izvedba:**

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni otvor.

HOLEX univerzalni brusni filc za brušenje svih metala. Vrsta zrna: **normalni korund (A)**.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650 / 566670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.
maksimalna brzina obujma: 80 m/s

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Granulacija | 80 |
| Ø ploče | 180 mm |
| Sredstvo za brušenje | Normalni korund (A) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A |
| Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % |
| Atribut imena proizvoda | Ø 180 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu |
| Ø bušenja | 22,23 mm |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ |
| optimalno za materijal | Čelik |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s |
| maksimalan broj okretaja | 8488 min ⁻¹ |
| Vrsta proizvoda | Fiber ploča |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |

Pribor

| | |
|--|------------|
| ISO potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 172 mm | 566670 172 |
| Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 180 mm | 566672 180 |
| ISO potporni tanjurfleksibilno/glatko Vanjski Ø 172 mm | 566650 172 |

