

**3M****Osnovna fiber ploča za brusni filc tvrda/rebrasta, Vanjski Ø: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566690 115
GTIN	4046719523832
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

**Tvrđi, nesavitljivi** potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja **fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna** pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika **visoke toplinske otpornosti**. Idealno za **grube radove brušenja i gruborezne radove** zrna 36 do 60. Dodatno uključujući steznu maticu od 5/8 cola.

**Tehnički opis**

maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	13300 min <sup>-1</sup>
Vanjski Ø	115 mm
Stupanj tvrdoće	tvrd
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur