

**Brusni disk s čičkom s Navoj M 14, Vanjski Ø: 125mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 566960 125    |
| GTIN           | 2050001030450 |
| Razred artikla | 52M           |

**Opis****Izvedba:**

Prianjajuća strana sa sustavom dvostrukih T kuka, za sigurno prianjanje brusnih ploča na filc s čičkom.

**Odgovara:**

Za filc na čičak **bez središnje rupe**.

**Pažnja:**

Maksimalna obodna brzina na kutnim brusilicama **s brusnim pločama na čičak** 40 m/s.

**Tehnički opis**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| maksimalan broj okretaja | 11000 min <sup>-1</sup> |
| maksimalna brzina obujma | 40 m/s                  |
| Vanjski Ø                | 125 mm                  |
| Vrsta proizvoda          | Potporni tanjur         |