

**Fiber ploča ZF 714 cirkon korund (ZA), Ø 180 mm, granulacija: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566630 40
GTIN	4018875380970
Razred artikla	56V

**Opis****Izvedba:**

**Vulkanfiber** otporan na kidanje, ali jako podatan. Provrt 22,23 mm i križni otvor.

**Brusni filc VSM ZF 714 s velikim brusnim učinkom** uz dugu trajnost. Hladno brušenje. Specijalno za legirane čelike, neželjezne metale i lijevano željezo.

Vrsta zrna: **cirkon-korund (ZA) s brusno aktivnom prevlakom.**

**Upotreba:**

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s osnovnim diskom br. 566650 / 6670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** velike **fleksibilnosti.**

**Tehnički opis**

Granulacija	40
Ø ploče	180 mm
Serija	Ozubljenje ZF714
Sredstvo za brušenje	cirkon-korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Podloga sredstva za brušenje	Fiber ploča
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Atribut imena proizvoda	Ø 180 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	8488 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

Potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 180 mm	566672 180
ISO potporni tanjurfleksibilno/glatko Vanjski Ø 172 mm	566650 172
ISO potporni tanjurtvrdo/rebrasto Vanjski Ø 172 mm	566670 172