

3M**Osnovna fiber ploča za brusni filc tvrda/rebrasta, Vanjski Ø: 180mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566690 180
GTIN	4046719523856
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

Tvrđi, nesavitljivi potporni tanjur za fiberploče. Površina postavljanja **fino nazupčana za optimalno podupiranje zrna** pri brušenju rubova i površina. Posebna plastika **visoke toplinske otpornosti**. Idealno za **grube radove brušenja i gruborezne radove** zrna 36 do 60. Dodatno uključujući steznu maticu od 5/8 cola.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vanjski Ø	180 mm
Stupanj tvrdoće	tvrd
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur