

Garant**Brusna zvijezda od filca, Ø 25 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	555912 180
GTIN	4045197608963
Razred artikla	51E

Opis**Izvedba:**

Zvezdasto oblikovan brusni filc s navojnim prihvatom. Nepoderiva i čvrsta izvedba filca, bez raščupavanja na reznim oštricama.

2-slojno.

Upotreba:

Za čišćenje, skidanje srha i završnu obradu teško dostupnih mjesta kao što su **provrti, unutarnji navoji, cijevi i udubljenja**. Koristiti sa steznom drškom br. 555920.

Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %

maksimalan broj okretaja: 20000 min⁻¹

Stupanj finoće: srednje

Boja: plava

Tehnički opis

Ø	25 mm
Boja	plava
Stupanj finoće	srednje

Usporedba granulacije	180
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 25 mm
preporučeni broj okretaja	10000 min ⁻¹
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Lepezasta ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

Pribor

Natezni zatik Ukupna duljina 75 mm	555920 75
Natezni zatik Ukupna duljina 120 mm	555920 120