

**Brusni disk s čičkom s Navoj M 14, Vanjski Ø: 178mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566960 178
GTIN	4001895411304
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Prianjajuća strana sa sustavom dvostrukih T kuka, za sigurno prianjanje brusnih ploča na filc s čičkom.

Odgovara:

Za filc na čičak **bez središnje rupe**.

Pažnja:

Maksimalna obodna brzina na kutnim brusilicama **s brusnim pločama na čičak** 40 m/s.

Tehnički opis

maksimalna brzina obujma	40 m/s
maksimalan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Vanjski Ø	178 mm
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur