

3M**Brusni disk s čičkom s Centriranje i navoj M 14, Vanjski Ø: 115mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566965 115
GTIN	5010027826946
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Prianjajuća strana sa sustavom dvostrukih T kuka, za sigurno prianjanje brusnih ploča na filc s čičkom.

Odgovara:

S centriranjem za filc na čičak br. 566902 – 566950.

Pažnja:

Maksimalna obodna brzina na kutnim brusilicama **s brusnim pločama na čičak** 40 m/s.

Tehnički opis

maksimalna brzina obujma	40 m/s
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Vanjski Ø	115 mm
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur