

HOLEX**ISO potporni tanjur tvrdo/rebrasto, Vanjski Ø: 108mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566670 108
GTIN	2050001031778
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.

Srednje tvrdi tanjur s rashladnim rebrima za bolje podupiranje zrna pri brušenju rubova i površina. Za **grubo brušenje** sa zrnom od 36 do 60.

Sukladno s normom ISO.

Tehnički opis

maksimalna brzina obujma	80 m/s
maksimalan broj okretaja	13300 min ⁻¹
prikladno za Ø ploče	115 mm
Vanjski Ø	108 mm
uključujući steznu maticu	da
Vrsta proizvoda	Potporni tanjur