

**Polirka WPO, tip: 72214900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	077712 72214900
GTIN	4014586862729
Razred artikla	03F

**Opis****Izvedba:**

- **Kontinuirano električka regulacija broja okretaja za optimalno korištenje primijenjenog alata.**
- **Sa steznim trnom, može se koristiti i kao alat za uzdužno poliranje.**
- **Maksimalna stabilnost pod opterećenjem preko cijelog područja brzine vrtnje.**
- **Blokada od samopokretanja nakon prekida dovoda struje.**

**Dio isporuke:**

FEIN kutna brusilica WPO 14-25E, dodatna ručka.

**Dodatni pribor:**

Garnitura za normalnu obradu površina, br. 077718 vel. F,Garnitura za poliranje profila, br. 077718 vel. S,Garnitura za poliranje, br. 077718 vel. P,Garnitura za poliranje cijevi, br. 077718 vel. R.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	WPO 14–25 E
maksimalne vibracije prema EN	3,5 m/s <sup>2</sup>
Prihvat za alat	M14

Raspon broja okretaja	900 - 2500 min <sup>-1</sup>
maksimalni Ø alata za poliranje	250 mm
Prihvat snaga	1200 W
Težina	2,4 kg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Stroj za poliranje

## Pribor

Garnitura od VA čelika za uređaj za poliranje WPO tip S	077718 S
Garnitura od VA čelika za uređaj za poliranje WPO tip F	077718 F
Garnitura od VA čelika za uređaj za poliranje WPO tip R	077718 R